



Pracovní podesta sklopná, obojstranne přístupná, Počet schodíků vrátane platformy: 2X3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Třída položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Schodíky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov.

Velká plošina s integrovaným závesným spojom.

85 mm hlboké schodíky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením schodíkov s nosníkom. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Prístup	obojsstranná
Výška platformy bez zábradlia	0,74 m
spodná vonkajšia šírka	0,75 m
Pracovní výška cca.	2,74 m
Hmotnosť	7,9 kg

Počet schodíkov vrátane platformy	2×3
Schod Prevedenie	Stupeň
Hĺbka platformy	300 mm
Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Šírka platformy	600 mm
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovný podstavec