



Pracovní podesta sklopná, obojstranne přístupná, Počet schodíků vrátane platformy: 2X4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Třída položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Schodíky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov.

Velká plošina s integrovaným závesným spojom.

85 mm hlboké schodíky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením schodíkov s nosníkom. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Hmotnosť	10,3 kg
Šírka platformy	600 mm
Prístup	obojstranná
Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Pracovní výška cca.	2,99 m

Hĺbka platformy	300 mm
Schod Prevedenie	Stupeň
Počet schodíkov vrátane platformy	2×4
Výška platformy bez zábradlia	0,99 m
spodná vonkajšia šírka	0,8 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovný podstavec