

**Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká platforma s integrovaným závesným spojom. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Schod Prevedenie	Stupeň
Ochrana pred rozpernosťou	obojsstranný, pevné spojenie
Dĺžka rebríka	1,2 m
Hĺbka priečky/schodu	85 mm

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Výška nosníka	87 mm
Pracovní výška cca.	2,65 m
Počet schodíkov	2×5
spodná vonkajšia šírka	0,45 m
Hmotnosť	7,5 kg
Prístup	obojsstranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík