




Jednomodulová pracovná platforma, Typ: B



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966150 B
GTIN	4003866402601
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Celá konštrukcia z ľahkého kovu s extrémnou odolnosťou proti krúteniu, hrdzaveniu a poveternostným vplyvom. Stupienky z hliníkového rebrového plechu 555 × 250 mm. Modulárna konštrukcia pre zmenu a rozšírenie konfigurácií.

Prídavné moduly v 4 rôznych výškach.

Vhodný ako dvojstupňový základný modul s až 3 prídavnými stupňami na mobilné použitie.

Pripojenie je možné z modulu typu B.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Výška platformy bez zábradlia	0,4 m
Pracovná výška	2,4 m
Hmotnosť Samostatný blok	4,8 kg
Šírka priečky/schodu	555 mm
Norma	DIN EN 14183
Schod Prevedenie	Stupeň

Hĺbka priečky/schodu	250 mm
Kombinácia modulu	B
Hĺbka podesty	0,55 m
Materiál	konštrukcia z ľahkých kovov, stupienky z ryhovaného hliníkového plechu
Prístup	jednostranná
Počet schodíkov vrátane platformy	2
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta