

**Rebrík prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966000 7
GTIN	4003866403370
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká bezpečnostná platforma (380 × 260 mm) s integrovaným závesovým spojom, **bezpečnostným mostíkom** a širokou **odkladacou priehradkou**. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke. Dva integrované háčiky na vedro.

Norma:**DIN EN 131.****Technický opis**

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Výška nosníka	87 mm
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov

Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Hmotnosť	10,5 kg
Výška platformy	1,55 m
Počet schodíkov vrátane platformy	7
spodná vonkajšia šírka	0,54 m
Pracovná výška cca.	3,55 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Dĺžka rebríka	2,35 m
Prístup	jednostranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík