

**Príložený rebrík so stupienkami, Počet schodíkov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966080 8
GTIN	4003866403783
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov.

85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov.

Mimoriadne ľahká, a preto pohodlná na prenášanie s ľahko uchopiteľnou, hladkou vonkajšou stranou nosníka.

Vonkajšia šírka: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

Počet schodíkov	8
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Šírka	400 mm
Výška nosníka	87 mm

Schod Prevedenie	Stupeň
Norma	DIN EN 131-2
Pracovná výška cca.	3,05 m
Hmotnosť	5,8 kg
Dĺžka rebríka	2,08 m
Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Prikladací rebrík