

Bezpečnostný drevený rošt s 1×zošikmením pozdĺžnej strany a 2nábehovým profilom / široká strana, Šírka 100 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 150cm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964855 150
GTIN	4047482094734
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. **Materiál:** V komorách sušené **lišty z bukového dreva** sú bezpečne spojené s minimálne 3 oceľovými stranami. Zips na koncoch pozostáva z mosadzných závitových svorníkov s vnútornými šesťhrannými skrutkami. **Elastické gumené nožičky** zabraňujú sklznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. **Odolnosť** proti väčšine olejov a chemikáliám. **Výška:** cca 35 mm. **Hmotnosť:** cca 13 kg / m². Možné **šírky roštu:** 80, 100, 120, 150 cm. Možné **dĺžky roštu:** Možnosť dodania všetkých želaných dĺžok (dodržiavanie manipulačných limitov).

Skosenie:

Drevené lišty na **dlhšej strane** priechodového roštu sú navyše skosené pod uhlom 45°. Čistenie: Zrolujte drevený rošt.

Technický opis

Profil nábehu	2-stranný
Pochôdzny rošt Výška	35 mm
Materiál	lišty z bukového dreva
Odolnosť	proti väčšine olejov a kyselín
Zošikmenie	bez
Pochôdzny rošt Dĺžka	150 cm
Hmotnosť	15,6 kg
Označenie výrobcu	Drevený podlahový rošt

Atribút	Názov produktu	Šírka 100 cm
Pochôdzny rošt	Šírka	100 cm
Druh produktu		Drevený podlahový rošt