



## 3K-dielny viacúčelový rebrík, Počet priečok: 3X8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Trieda položky	96Z

### Popis

#### Prevedenie:

Priečky a nosník z extrudovaných hliníkových profilov. Spojenie priečok a nosníkov pomocou vysoko pevnostného kvalitného lemovania.

Ochrana pred rozpernosťou pomocou vysoko pevnostných perlonových pásov a dodatočného 1 pevného spojenia.

Konštrukcia kovania s rámom (vymeniteľná).

Horný rebrík so zásuvnými hákmi a zdvíhacou poistkou. Optimálna stabilita vďaka širokej priečke.

Dá sa používať na schodoch, vrchný diel sa môžu používať aj osobitne ako prikladací rebrík.

#### Norma:

**DIN EN 131.**

### Technický opis

Šírka priečnej traverzy	1 m
Schod Prevedenie	priečka
Dĺžka ako 2-dielny prikladací rebrík a ako dvojitý rebrík s násuvnou časťou	4,1 m

Počet schodíkov	3x8
Norma	DIN EN 131-2
Hmotnosť	17,5 kg
Výška nosníka	73 mm
Dĺžka dielov rebríka	2,45 m
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	5,8 m
Materiál	priečky a nosník z extrudovaných hliníkových profilov
Max. pracovná výška ako 3-dielny prikladací rebrík cca.	6,65 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík