

**Príložený rebrík so stupienkami, Počet schodíkov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 966080 10 |
| GTIN | 4003866403806 |
| Trieda položky | 96Z |

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov.

85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov.

Mimoriadne ľahká, a preto pohodlná na prenášanie s ľahko uchopiteľnou, hladkou vonkajšou stranou nosníka.

Vonkajšia šírka: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

| | |
|---------------------|---|
| Dĺžka rebríka | 2,54 m |
| Pracovná výška cca. | 3,45 m |
| Počet schodíkov | 10 |
| Materiál | stupienky a nosník z hliníkových profilov |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Hmotnosť | 7,2 kg |
| Schod Prevedenie | Stupeň |
| Norma | DIN EN 131-2 |
| Šírka | 400 mm |
| Výška nosníka | 87 mm |
| Hĺbka priečky/schodu | 85 mm |
| Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg |
| Druh produktu | Prikladací rebrík |