



3K-dielny viacúčelový rebrík, Počet priečok: 3X10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Priečky a nosník z extrudovaných hliníkových profilov. Spojenie priečok a nosníkov pomocou vysoko pevnostného kvalitného lemovania.

Ochrana pred rozpernosťou pomocou vysoko pevnostných perlonových pásov a dodatočného 1 pevného spojenia.

Konštrukcia kovania s rámom (vymeniteľná).

Horný rebrík so zásuvnými hákmi a zdvíhacou poistkou. Optimálna stabilita vďaka širokej priečke.

Dá sa používať na schodoch, vrchný diel sa môžu používať aj osobitne ako prikladací rebrík.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

Schod Prevedenie	priečka
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	6,9 m
Dĺžka ako 2-dielny prikladací rebrík a ako dvojitý rebrík s násuvnou časťou	4,95 m

Počet schodíkov	3×10
Šírka priečnej traverzy	1,1 m
Výška nosníka	85 mm
Hmotnosť	23,3 kg
Dĺžka dielov rebríka	3 m
Norma	DIN EN 131-2
Materiál	priečky a nosník z extrudovaných hliníkových profilov
Max. pracovná výška ako 3-dielny prikladací rebrík cca.	7,7 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík