

**Príložený rebrík so stupienkami, Počet schodíkov: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966080 12
GTIN	4003866403820
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov.

85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov.

Mimoriadne ľahká, a preto pohodlná na prenášanie s ľahko uchopiteľnou, hladkou vonkajšou stranou nosníka.

Vonkajšia šírka: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

Schod Prevedenie	Stupeň
Pracovná výška cca.	3,9 m
Norma	DIN EN 131-2
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov

Výška nosníka	87 mm
Hmotnosť	8,5 kg
Šírka	400 mm
Počet schodíkov	12
Dĺžka rebríka	2,99 m
Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Prikladací rebrík