

**3K-dielny viacúčelový rebrík, Počet priečok: 3X12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Priečky a nosník z extrudovaných hliníkových profilov. Spojenie priečok a nosníkov pomocou vysoko pevnostného kvalitného lemovania.

Ochrana pred rozpernosťou pomocou vysoko pevnostných perlonových pásov a dodatočného 1 pevného spojenia.

Konštrukcia kovania s rámom (vymeniteľná).

Horný rebrík so zásuvnými hákmi a zdvíhacou poistkou. Optimálna stabilita vďaka širokej priečke.

Vrchný diel sa nedá odňať a používať osobitne.

Norma:**DIN EN 131.****Technický opis**

Dĺžka ako 2-dielny prikladací rebrík a ako dvojité rebrík s násuvnou časťou	6,1 m
Norma	DIN EN 131-2
Dĺžka dielov rebríka	3,55 m

Výška nosníka	98 mm
Hmotnosť	28,8 kg
Schod Prevedenie	priečka
Počet schodíkov	3×12
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	8,6 m
Šírka priečnej traverzy	1,2 m
Materiál	priečky a nosník z extrudovaných hliníkových profilov
Max. pracovná výška ako 3-dielny prikladací rebrík cca.	9,35 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík