



Bezpečnostné schodíky bez strmeňov, jednostranne schodné, Počet schodíkov vrátane platformy: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 966005 2 |
| GTIN | 4003866414901 |
| Trieda položky | 96Z |

Popis

Prevedenie:

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Schodíky hlboké 205 mm s protišmykovým rebrovaním. Stabilita vďaka tlakovému zosilneniu a protišmykovým pätkám rebrička.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Počet schodíkov vrátane platformy | 2 |
| Prístup | jednostranná |
| spodná vonkajšia šírka | 0,55 m |
| Hmotnosť | 4,7 kg |
| Hĺbka priečky/schodu | 205 mm |
| Schod Prevedenie | Stupeň |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Pracovná výška cca. | 2,45 m |
| Výška platformy bez zábradlia | 0,44 m |
| Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg |
| Druh produktu | Bezpečnostné skladacie schody |