

**Príložený rebrík so stupienkami, Počet schodíkov: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966080 14
GTIN	4003866403844
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov.

85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov.

Mimoriadne ľahká, a preto pohodlná na prenášanie s ľahko uchopiteľnou, hladkou vonkajšou stranou nosníka.

Vonkajšia šírka: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Upozornenie:

Podľa normy DIN EN 131 s priečnou traverzou.

Technický opis

Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Schod Prevedenie	Stupeň

Norma	DIN EN 131-2
Pracovná výška cca.	4,35 m
Šírka	400 mm
Výška nosníka	87 mm
Dĺžka rebríka	3,42 m
Hmotnosť	11,4 kg
Počet schodíkov	14
Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Počet priečných traverz	1
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Prikladací rebrík