

**Rebrík, celoplastový, prístupný z oboch strán, Počet priečok: 2X6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966060 2X6
GTIN	4003866412563
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Nosníky a priečky (30 x 30 mm) z plastu vystuženého sklenými vláknami pre najmä vysokú odolnosť proti chemikáliám. Ochrana pred rozpernosťou pomocou vysokopevných perlónových popruhov. Vymeniteľné plastové pätky s protišmykovými vlastnosťami.

Použitie:

Bezpečnostný rebrík pre špeciálne použitie v chemickom a farmaceutickom priemysle, v elektrárňach, plynárňach a vodárňach.

Norma:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Technický opis

Hmotnosť	10,5 kg
Hĺbka priečky/schodu	30 mm

Dĺžka rebríka	1,88 m
Počet schodíkov	2×6
Materiál	nosník a priečky z plastu spevneného skleneným vláknom
spodná vonkajšia šírka	0,54 m
Ochrana pred rozpernosťou	pomocou vysokopevných perlónových popruhov
Pracovná výška cca.	3,1 m
vysoká chemická odolnosť	áno
Schod Prevedenie	priečka
Norma	DIN EN 61478
Prístup	obojsstranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík