




## Jednomodulová pracovná platforma, Typ: F



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966150 F
GTIN	4003866402656
Trieda položky	96Z

### Popis

#### Prevedenie:

Celá konštrukcia z ľahkého kovu s extrémnou odolnosťou proti krúteniu, hrdzaveniu a poveternostným vplyvom. Stupienky z hliníkového rebrového plechu 555 × 250 mm.

Modulárna konštrukcia pre zmenu a rozšírenie konfigurácií.

Prídavné moduly v 4 rôznych výškach.

Vhodný ako dvojstupňový základný modul s až 3 prídavnými stupňami na mobilné použitie.

Pripojenie je možné z modulu typu B.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Technický opis

Schod Prevedenie	Stupeň
Norma	DIN EN 14183
Hmotnosť Samostatný blok	5,5 kg
Hmotnosť Kombinácia modulu	19,5 kg
Pracovná výška	2,99 m
Hĺbka podesty	1,3 m

Hĺbka priečky/schodu	250 mm
Šírka priečky/schodu	555 mm
Kombinácia modulu	B+D+E+F
Materiál	konštrukcia z ľahkých kovov, stupienky z ryhovaného hliníkového plechu
Výška platformy bez zábradlia	0,99 m
Prístup	jednostranná
Počet schodíkov vrátane platformy	5
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta