

**nosnosť schodíkovej plošiny 300 kg, prístupný z jednej strany, možný počet schodíkov 2 – 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966192 4
GTIN	4003866555260
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Nosníky z pevných extrudovaných hliníkových profilov so skrutkovými kanálmi pre flexibilnú montáž. Rozsah dodávky neobsahuje držadlá a platformové zábradlia. Dostupné pod č. 966196 a č. 966198. Sklon schodíkov 45°. Dĺžka platformy 400 mm. Ryhovaný obklad stupienkov z hliníka. Vybavené kolieskami na podpernom dieli.

Norma:**DIN EN ISO 14 122****Technický opis**

Výška platformy bez zábradlia	0,8 m
Dĺžka platformy	400 mm
Vykladanie	1351 mm
Počet schodíkov vrátane platformy	4
Sklon schodíka	45 Stupeň
Schod Prevedenie	Stupeň
Hmotnosť	39 kg

Norma	DIN EN ISO 14 122
Materiál	nosník z extrudovaných hliníkových profilov s vysokou pevnosťou
Prístup	jednostranná
Šírka priečky/schodu	800 mm
Kolieska	áno
Stúpacia technika Nosnosť	300 kg
Atribút Názov produktu	Šírka stupienka 800 mm
Princíp Two-hands-free	áno
Druh produktu	Podestové schodíky