

**Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká platforma s integrovaným závesným spojom. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

Hĺbka priečky/schodu	85 mm
spodná vonkajšia šírka	0,56 m
Dĺžka rebríka	2,35 m
Výška nosníka	87 mm
Schod Prevedenie	Stupeň
Pracovná výška cca.	3,75 m

Ochrana pred rozpernosťou	obojsstranný, pevné spojenie
Počet schodíkov	2×10
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Hmotnosť	15,5 kg
Prístup	obojsstranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík