



Bezpečnostné schodíky so strmeňom, jednostranne schodné, Počet schodíkov vrátane platformy: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966010 3
GTIN	4003866414932
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Schodíky hlboké 205 mm s protišmykovým rebrovaním. Stabilita vďaka tlakovému zosilneniu a protišmykovým pätkám rebrička.

Dodatočne aj s vysokým bezpečnostným oblúkom. Dodatočne s kolieskami.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Kolieska	áno
Hmotnosť	8,5 kg
Pracovná výška cca.	2,65 m
Počet schodíkov vrátane platformy	3
Prístup	jednostranná

Výška platformy bez zábradlia	0,66 m
spodná vonkajšia šírka	0,57 m
Hĺbka priečky/schodu	205 mm
Schod Prevedenie	Stupeň
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Bezpečnostné skladacie schody