



## Hliníkový strojový krok, Počet schodíkov vrátane platformy: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966148 3
GTIN	4003866400331
Trieda položky	96Z

### Popis

#### Prevedenie:

Stabilná, ľahká hliníková konštrukcia, 200 mm hlboké schodíky z hliníkového ryhovaného plechu, plocha na státie 350 × 577 mm.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Technický opis

Hmotnosť	7,8 kg
Pracovná výška cca.	2,6 m
Materiál	stupienky z ryhovaného plechu
Počet schodíkov vrátane platformy	3
Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Šírka ložnej plochy	0,87 m
Prístup	jednostranná
Výška platformy bez zábradlia	0,6 m
Hĺbka platformy	350 mm

Schod Prevedenie	Stupeň
Norma	DIN EN 14183
Hĺbka ložnej plochy	0,69 m
Šírka platformy	577 mm
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta

## Príslušenstvo

Zásuvná pätká Typ 1	966320 1
---------------------	----------