

**Rebrík, celoplastový, prístupný z oboch strán, Počet priečok: 2X14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966060 2X14
GTIN	4003866412600
Trieda položky	96Z

**Popis****Prevedenie:**

Nosníky a priečky (30 x 30 mm) z plastu vystuženého sklenými vláknami pre najmä vysokú odolnosť proti chemikáliám. Ochrana pred rozpernosťou pomocou vysokopevných perlónových popruhov. Vymeniteľné plastové pätky s protišmykovými vlastnosťami.

**Použitie:**

Bezpečnostný rebrík pre špeciálne použitie v chemickom a farmaceutickom priemysle, v elektrárňach, plynárňach a vodárňach.

**Norma:**

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

**Technický opis**

Hmotnosť	24,6 kg
Norma	DIN EN 61478

Hĺbka priečky/schodu	30 mm
Počet schodíkov	2×14
Ochrana pred rozpernosťou	pomocou vysokopevných perlónových popruhov
spodná vonkajšia šírka	0,77 m
Materiál	nosník a priečky z plastu spevneného skleneným vláknom
Schod Prevedenie	priečka
Pracovná výška cca.	5,2 m
vysoká chemická odolnosť	áno
Dĺžka rebríka	4,12 m
Prístup	obojsstranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík