

Garant

Bočná stena s upevňovacím materiálom, súprava, Hĺbka 500 mm, Výška: 2500mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990105 2500
GTIN	4045197518149
Trieda položky	911

Popis**Prevedenie:**

S 9×9 mm v 37 mm rastru na upevnenie háčikov a držiakov, ako aj s príslušenstvom pre dierovanú stenu. Túto nájdete v skupine 95. Bočná stena pozostáva z dvoch stien z dierovaného plechu na upevnenie nad sebou. Dodáva sa spolu s upevňovacím materiálom.

Použitie:

Na bočné zakrytie na konci regálov (nemožno namontovať medzi dva regály). Na zakrytie celej regálovej police vľavo a vpravo sa musia objednať 2 bočné steny.

Povrchová úprava farby:

Antracitovosivá farba RAL 7016 s **práškovým nástrekom**.

Technický opis

vhodné pre zásuvný policový regál	áno
Montáž možná aj ako priečka	nie
Montáž zákazníkom	áno
Šírka	500 mm

Organizácia bočnej steny	dvojdielna
vhodné pre výšku regálu	2500 mm
vhodné pre hĺbku regálu	500 mm
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia	áno
Rozsah použitia	Regál s policami
Výška	2500 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Bočná stena