

Garant**TK dokončovacia fréza GARANT Master Titan HPC, bez povlaku, Ø e8 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203634 10
GTIN	4045197992086
Trieda položky	11Z

Popis**Prevedenie:**

Na **dokončovacie práce.**

Špeciálna geometria pre optimálne odstraňovanie triesok.

Vysoká **vnútorná stabilita a plynulý chod** pri nerovnakom stúpaní.

Na **frézovanie po obvode pri dokončovacích prácach** na **titáne a titánových zliatinách.**

Výhoda:

Medicínska technika – vhodná na použitie s potravinami.

Technický opis

Dĺžka britov L_c	40 mm
Ø rezných hrán D_c	10 mm
Posuv f_z pre orezávanie v titáne $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Smer podávania	horizontálny
Celková dĺžka L	89 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Počet zubov Z	7
Tolerancia menovitého Ø	e8
Zaoblenie rohu r_v	0,05 mm

Séria	Master Titan
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	130	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	100	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	85	N
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
mokrý maximum	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB