

Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 1000 mm, Výška / šírka police: 2500/2500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	991005 2500/2500
GTIN	4004514225474
Trieda položky	960

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá **oranžová**.

Upozornenie:

- **Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Polica Šírka	2500 mm
Zaťaženie priečinka	1050 kg
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	2557 mm
Materiál úrovne skladovania	Drevotriesková doska
Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska	4
Montáž zákazníkom	áno
Polica Hĺbka	1000 mm
Výška	2500 mm
Montáž regálu	Prídavný regál
Šírka	2557 mm
Hĺbka	1000 mm
Hĺbka regálu	1000 mm
Šírka regálu	2500 mm
Výška regálu	2500 mm
Hrúbka platne	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 1000 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím