



Mobilné plošinové schody, prístupné z oboch strán, Počet schodíkov vrátane platformy: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966270 7
GTIN	4003866419852
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj kĺbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska Ø 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornenie:

- Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
- Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hĺbka ložnej plochy	2,62 m
Výška platformy bez zábradlia	1,68 m
Šírka platformy	600 mm
Hĺbka priečky/schodu	200 mm

Hĺbka platformy	800 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovačom	2
Sklon schodíka	60 Stupeň
Hmotnosť	57,5 kg
Norma	DIN EN 131-7
Prístup	obojsstranná
Ø riadiacich koliesok	125 mm
Počet schodíkov vrátane platformy	7
Počet riadiacich koliesok bez zaistovača	2
so zábradlím platformy	áno
Šírka ložnej plochy	0,98 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Kolenná lišta	áno
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Druh produktu	Podestové schodíky