



Mobilné plošinové schodisko, prístupné z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966220 6
GTIN	4003866419746
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj klbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska Ø 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornenie:

- Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
- Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Šírka platformy	600 mm
Výška platformy bez zábradlia	1,44 m
Hĺbka platformy	800 mm
Prístup	jednostranná

Hĺbka ložnej plochy	1,81 m
Sklon schodíka	60 Stupeň
Ø radiacích koliesok	125 mm
Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Norma	DIN EN 131-7
Počet radiacích koliesok so zaistovačom	2
Počet schodíkov vrátane platformy	6
Počet radiacích koliesok bez zaistovača	2
Šírka ložnej plochy	0,93 m
Hmotnosť	38,4 kg
so zábradlím platformy	áno
Schod Prevedenie	Stupeň
Kolenná lišta	áno
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Druh produktu	Podestové schodíky