



Skladací plošinový rebrík, Počet schodíkov vrátane platformy: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966275 7
GTIN	4003866416776
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Kompaktný plošinový rebrík s 80 mm hlbokými stupienkami. Pracovná plošina (400 x 400 mm) s 3-stranným zábradlím po celom obvode a odkladacou priehradkou. Optimálna stabilita vďaka obojstranne pevnému spojeniu.

Norma:

EN 131

Technický opis

Hmotnosť	17,4 kg
Šírka ložnej plochy	0,74 m
Výška platformy bez zábradlia	1,85 m
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Kolenná lišta	nie
Prístup	jednostranná
Šírka platformy	400 mm
Hĺbka priečky/schodu	80 mm

Ochrana pred rozpernosťou	pevné spojenie po oboch stranách
Hĺbka ložnej plochy	1,6 m
Norma	EN 131
držadlo zábradlia	2
Hĺbka platformy	400 mm
Počet schodíkov vrátane platformy	7
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Safer Step	áno
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík