



Mobilné plošinové schodisko, prístupné z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966220 7
GTIN	4003866419753
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj kĺbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska Ø 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornenie:

- Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
- Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hĺbka platformy	800 mm
so zábradlím platformy	áno
Norma	DIN EN 131-7
Počet riadiacich koliesok so zaistovačom	2

Počet riadiacich koliesok bez zaistovača	2
Ø riadiacich koliesok	125 mm
Prístup	jednostranná
Šírka ložnej plochy	0,98 m
Hĺbka ložnej plochy	1,99 m
Šírka platformy	600 mm
Počet schodíkov vrátane platformy	7
Hmotnosť	41,8 kg
Výška platformy bez zábradlia	1,68 m
Sklon schodíka	60 Stupeň
Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Schod Prevedenie	Stupeň
Kolenná lišta	áno
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Druh produktu	Podestové schodíky