



## Dvojitý rebrík s plošinou, prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966272 3
GTIN	4003866416325
Trieda položky	96Z

### Popis

#### Prevedenie:

Lemované dvojité rebríky s 80 mm hlbokými stupienkami. Veľká pracovná plošina s obložením z hliníkového ryhovaného plechu (380 × 390 mm). Odkladacia priehradka z hliníka. 2 sériovo vyrábané držiaky pre bezpečný výstup a zostup. Optimálna stabilita vďaka 2 vysokopevným perlónovým popruhom ako ochrana pred rozpernosťou (od 5 stupienkov).

#### Norma:

**EN 131.**

### Technický opis

Hĺbka platformy	390 mm
spodná vonkajšia šírka	0,59 m
Prístup	jednostranná
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Počet schodíkov vrátane platformy	3

Norma	EN 131
Hmotnosť	9,5 kg
Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Ochrana pred rozpernosťou	2 vysokopevné perlónové popruhy
Výška platformy bez zábradlia	0,77 m
držadlo zábradlia	2
Šírka platformy	380 mm
Pracovná výška cca.	2,8 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Safer Step	áno
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík