

Garant**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967000 125
GTIN	4045197693891
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:****Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.****Otváranie smerom dozadu.** Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovnanie. Čeluste z kalenej ocele sú vrúbkované a možno ich vymeniť za brúsené čeluste (pozri náhradné čeluste).**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Striebornosivá

Technický opis

Rozsah upnutia	190 mm
Hmotnosť	30 kg
Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Materiál	vysokopevná liatina (GG 25)
Šírka čeluste	125 mm

Druh produktu

Paralelný zverák

Príslušenstvo

Jednotlivá otočná doska Šírka čeluste 125	967020 125
Pár náhradných čelustí brúsených Šírka čeluste 125	967045 125
Súprava magnetických čelustí zveráka Šírka čeluste 125	967702 125
Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 125	967726 125
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 125	967727 125
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 125	967711 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 125	967724 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 125	967721 125
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 125	967728 125
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 125	967729 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 125	967723 125
Podložka pod zverák	967330
Pár náhradných čelustí ryhovaných Šírka čeluste 125	967040 125
Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967000 vhodné pre zverák veľk. 125	967500 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 125	967722 125