

**Teleskopický plošinový rebrík, Počet schodíkov vrátane platformy: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966285 5
GTIN	4003866413256
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Veľká základňa 665 × 440 mm, so zábradlím a kĺbovou lištou. Jednoduché nastavenie výšky podľa princípu posuvného rebríka.

S výklopnými výložníkmi. Vďaka dvom kolieskami posúvateľné, aj v montážnom stave. Držadlá a zábradlia sa pri montáži automaticky vyklopi.

Norma:**EN 131.****Technický opis**

Počet pojazdných koliesok	2
Norma	EN 131
Počet schodíkov vrátane platformy	5
Šírka platformy	440 mm
Kolenná lišta	áno
Výložník Dĺžka(zasunutý stav)	1 m

Hmotnosť	28 kg
Hĺbka platformy	665 mm
Výška platformy bez zábradlia v mriežke	0,81/1,08/1,34 m
Výložník Dĺžka (vysunutý stav)	1 m
Prístup	jednostranná
držadlo zábradlia	2
Výložník Šírka (vysunutý stav)	1,45 m
Výložník Šírka (zasunutý stav)	1,45 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Safer Step	áno
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík