




Dvojitý rebrík s plošinou, prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966272 5
GTIN	4003866416349
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Lemované dvojité rebríky s 80 mm hlbokými stupienkami. Veľká pracovná plošina s obložením z hliníkového ryhovaného plechu (380 × 390 mm). Odkladacia priehradka z hliníka. 2 sériovo vyrábané držiaky pre bezpečný výstup a zostup. Optimálna stabilita vďaka 2 vysokopevným perlónovým popruhom ako ochrana pred rozpernosťou (od 5 stupienkov).

Norma:

EN 131.

Technický opis

držadlo zábradlia	2
Hmotnosť	12 kg
Výška platformy bez zábradlia	1,29 m
Prístup	jednostranná
Šírka platformy	380 mm

Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Pracovná výška cca.	3,3 m
Norma	EN 131
Hĺbka platformy	390 mm
Počet schodíkov vrátane platformy	5
Ochrana pred rozpernosťou	2 vysokopevné perlónové popruhy
Odkladacia priehradka dostupná	áno
spodná vonkajšia šírka	0,65 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Safer Step	áno
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík