

**Teleskopický plošinový rebrík, Počet schodíkov vrátane platformy: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966285 7
GTIN	4003866413263
Trieda položky	96Z

**Popis****Prevedenie:**

Velká základňa 665 × 440 mm, so zábradlím a kĺbovou lištou. Jednoduché nastavenie výšky podľa princípu posuvného rebríka.

S výklopnými výložníkmi. Vďaka dvom kolieskami posúvateľné, aj v montážnom stave. Držadlá a zábradlia sa pri montáži automaticky vyklopa.

**Norma:****EN 131.****Technický opis**

Prístup	jednostranná
Počet schodíkov vrátane platformy	7
Výložník Dĺžka(zasunutý stav)	0,81 m
Hĺbka platformy	665 mm
Výložník Dĺžka (vysunutý stav)	2,25 m
Kolenná lišta	áno

Počet pojazdných koliesok	2
Výložník Šírka (zasunutý stav)	1,8 m
Norma	EN 131
Výška platformy bez zábradlia v mriežke	1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
držadlo zábradlia	2
Šírka platformy	440 mm
Výložník Šírka (vysunutý stav)	1,8 m
Hmotnosť	34 kg
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Safer Step	áno
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík