



Dvojitý rebrík s plošinou, prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966272 6
GTIN	4003866404773
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Lemované dvojité rebríky s 80 mm hlbokými stupienkami. Veľká pracovná plošina s obložením z hliníkového ryhovaného plechu (380 x 390 mm). Odkladacia priehradka z hliníka. 2 sériovo vyrábané držiaky pre bezpečný výstup a zostup. Optimálna stabilita vďaka 2 vysokopevným perlónovým popruhom ako ochrana pred rozpernosťou (od 5 stupienkov).

Norma:

EN 131.

Technický opis

Počet schodíkov vrátane platformy	6
spodná vonkajšia šírka	0,68 m
Norma	EN 131
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Hĺbka priečky/schodu	80 mm

Pracovná výška cca.	3,55 m
Šírka platformy	380 mm
držadlo zábradlia	2
Ochrana pred rozpernosťou	2 vysokopevné perlónové popruhy
Hĺbka platformy	390 mm
Výška platformy bez zábradlia	1,55 m
Prístup	jednostranná
Hmotnosť	14 kg
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Safer Step	áno
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík