

Garant**Mäkké kladivo s gumenými vložkami, čierna, pre Ø púzdra / materiál púzdra:
80Gmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	752500 80G
GTIN	4045197992291
Trieda položky	71D

Popis

Prevedenie:

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložiteľnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický opis

Dĺžka hlavy s nástavcov	175 mm
Celková dĺžka	500 mm
Dĺžka násady	400 mm
Ø nárazových plôch vložiek	80 mm
Hmotnosť bez nástavcov	1895 g
Farba	čierna
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 80	752530 80
Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 80	752560 80
Gumená vložka, mäkká Pre paličku 80	752540 80