

Garant

Prídavný regál na zakladače s 1 stĺpikovým rámom, Hĺbka 325 mm, Výška: 2000mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990405 2000
GTIN	4045197517845
Trieda položky	911

Popis**Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rasti na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. **Police** z pozinkovaného plechu, **s drážkami na zasunutie priečok**, so zrezanou dorazovou lištou proti prešmykovaniu.

Povrchová úprava farby:

Stĺpikové rámy signálne modré RAL 5005 **s práškovým nástrekom**. Traverzový pár **vždy** antracitovo sivej farby RAL 7016 s **práškovou povrchovou úpravou**.

Upozornenie:

- **Na zabezpečenie stability regálov je pri pomere výšky k hĺbke väčšom ako 5:1 potrebné opatrenie proti nakloneniu.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Počet políc	5
-------------	---

Hĺbka	325 mm
Dorazová lišta	áno
Polica Šírka	946 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	975 mm
Počet profilových rámov	1
Výška	2000 mm
Šírka	975 mm
Polica Šírka svetlý rozmer	900 mm
maximálne zaťaženie poľa	900 kg
vhodné pre počet priečinkov	50
Polica Hĺbka	325 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	120 kg
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 325 mm
Druh produktu	Regál na šanóny

Príslušenstvo

Sada deliacich priečok5-dielne	990450
Polica, pozinkovaná, s párom traverz	990430