



Dvojitý rebrík s plošinou, prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966272 10
GTIN	4003866404797
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Lemované dvojité rebríky s 80 mm hlbokými stupienkami. Veľká pracovná plošina s obložením z hliníkového ryhovaného plechu (380 × 390 mm). Odkladacia priehradka z hliníka. 2 sériovo vyrábané držiaky pre bezpečný výstup a zostup. Optimálna stabilita vďaka 2 vysokopevným perlónovým popruhom ako ochrana pred rozpernosťou (od 5 stupienkov).

Norma:

EN 131.

Technický opis

Pracovná výška cca.	4,6 m
Hmotnosť	20 kg
Hĺbka platformy	390 mm
Šírka platformy	380 mm
Hĺbka priečky/schodu	80 mm

Ochrana pred rozpernosťou	2 vysokopevné perlónové popruhy
držadlo zábradlia	2
Počet schodíkov vrátane platformy	10
Výška platformy bez zábradlia	2,59 m
spodná vonkajšia šírka	0,8 m
Norma	EN 131
Prístup	jednostranná
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Výška nosníka	73 mm
Dĺžka rebríka	1,43 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Safer Step	áno
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík