


Garant

Základný regál na zakladače s 2 stĺpikovými rámami, Hĺbka 325 mm, Výška: 800mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990400 800
GTIN	4045197517760
Trieda položky	91I

Popis**Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rastru na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. **Police** z pozinkovaného plechu, **s drážkami na zasunutie priečok**, so zrezanou dorazovou lištou proti prešmykovaniu.

Povrchová úprava farby:

Stĺpikové rámy signálne modré RAL 5005 **s práškovým nástrekom**. Traverzový pár **vždy** antracitovo sivej farby RAL 7016 s **práškovou povrchovou úpravou**.

Upozornenie:

- **Na zabezpečenie stability regálov je pri pomere výšky k hĺbke väčšom ako 5:1 potrebné opatrenie proti nakloneniu.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Polica Šírka	946 mm
--------------	--------

vhodné pre počet priečinkov	20
Počet políc	2
maximálne zaťaženie poľa	900 kg
Výška	800 mm
Dorazová lišta	áno
Počet profilových rámov	2
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1000 mm
Polica Šírka svetlý rozmer	900 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka	325 mm
Polica Hĺbka	325 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	120 kg
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 325 mm
Druh produktu	Regál na šanóny

Príslušenstvo

Sada deliacich priečok5-dielne	990450
Polica, pozinkovaná, s párom traverz	990430