



Mobilné plošinové schodisko, prístupné z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966220 4
GTIN	4003866419722
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj kĺbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska Ø 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornenie:

- Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
- Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Šírka platformy	600 mm
Ø riadiacich koliesok	125 mm
Počet schodíkov vrátane platformy	4

Počet riadiacich koliesok bez zaistovača	2
Hmotnosť	31,8 kg
Hĺbka platformy	800 mm
Šírka ložnej plochy	0,82 m
Hĺbka ložnej plochy	1,45 m
Prístup	jednostranná
Sklon schodíka	60 Stupeň
Výška platformy bez zábradlia	0,96 m
Počet riadiacich koliesok so zaistovačom	2
Norma	DIN EN 131-7
so zábradlím platformy	áno
Schod Prevedenie	Stupeň
Kolenná lišta	áno
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Druh produktu	Podestové schodíky