

Základný policový regál, Hĺbka 400 mm, Výška / šírka police: 2000/1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990500 2000/1000
GTIN	4004514202567
Trieda položky	96P

Popis**Prevedenie:**

Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym **zaťažením polic** 150 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.

Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.

Popis:**Montážne rozmery:**

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm

Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.

Rozsah balenia:

Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.

Upozornenie:

- **Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.**
- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.**

- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Počet profilových rámov	2
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1060 mm
Výška regálu	2000 mm
Montáž regálu	Základný regál
Počet políc	5
Polica Hĺbka	400 mm
Hĺbka regálu	400 mm
Polica Šírka	1000 mm
maximálne zaťaženie poľa	1300 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Hĺbka 400 mm
Druh produktu	Regál s policami

Príslušenstvo

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška x hĺbka 200X400	990581 200X400
Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška x hĺbka 400X400	990581 400X400
Police, pozinkované Šírka x hĺbka 1000X400	990580 1000X400
	990581 300X400

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované
Výška × hĺbka 300X400

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované
Výška × hĺbka 500X400

990581 500X400

Upínacia pätká

990852