

**Garant****Paralelný zverák, Šírka čeluste: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967000 80
GTIN	4045197693877
Trieda položky	91J

**Popis****Prevedenie:****Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.****Otváranie smerom dozadu.** Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovanie. Čeluste z kalenej ocele sú vrúbkované a možno ich vymeniť za brúsené čeluste (pozri náhradné čeluste).**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

**Povrchová úprava farby:**

Striebornosivá

**Technický opis**

Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Rozsah upnutia	100 mm
Hmotnosť	6,5 kg
Materiál	vysokopevná liatina (GG 25)
Šírka čeluste	80 mm

Druh produktu

Paralelný zverák

**Príslušenstvo**

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár náhradných čelustí brúsených Šírka čeluste 80	967045 80
Jednotlivá otočná doska Šírka čeluste 80	967020 80
Pár náhradných čelustí ryhovaných Šírka čeluste 80	967040 80
Podložka pod zverák	967330