



## Mobilné plošinové schody, prístupné z oboch strán, Počet schodíkov vrátane platformy: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966270 6
GTIN	4003866419845
Trieda položky	96Z

### Popis

#### Prevedenie:

Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj kĺbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska Ø 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

#### Norma:

DIN EN 131-7

#### Upozornenie:

- Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
- Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.

### Technický opis

Hĺbka platformy	800 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovačom	2
Počet schodíkov vrátane platformy	6
Prístup	obojsstranná

Výška platformy bez zábradlia	1,44 m
Norma	DIN EN 131-7
Šírka platformy	600 mm
Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Šírka ložnej plochy	0,93 m
Hĺbka ložnej plochy	2,34 m
Sklon schodíka	60 Stupeň
Počet riadiacich koliesok bez zaistovača	2
Ø riadiacich koliesok	125 mm
Hmotnosť	46 kg
so zábradlím platformy	áno
Schod Prevedenie	Stupeň
Kolenná lišta	áno
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Druh produktu	Podestové schodíky