



## Skladací plošinový rebrík, Počet schodíkov vrátane platformy: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966275 6
GTIN	4003866416769
Trieda položky	96Z

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktný plošinový rebrík s 80 mm hlbokými stupienkami. Pracovná plošina (400 x 400 mm) s 3-stranným zábradlím po celom obvode a odkladacou priehradkou. Optimálna stabilita vďaka obojstranne pevnému spojeniu.

#### Norma:

**EN 131**

### Technický opis

Šírka ložnej plochy	0,71 m
Prístup	jednostranná
držadlo zábradlia	2
Počet schodíkov vrátane platformy	6
Norma	EN 131
Hĺbka platformy	400 mm
Kolenná lišta	nie
Šírka platformy	400 mm

Hmotnosť	16,1 kg
Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Ochrana pred rozpernosťou	pevné spojenie po oboch stranách
Hĺbka ložnej plochy	1,42 m
Výška platformy bez zábradlia	1,58 m
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Safer Step	áno
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík