

Garant

Základný regál na zakladače s 2 stĺpikovými rámami, Hĺbka 325 mm, Výška: 2000mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990400 2000
GTIN	4045197517791
Trieda položky	91I

Popis**Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rastri na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. **Police** z pozinkovaného plechu, **s drážkami na zasunutie priečok**, so zrezanou dorazovou lištou proti prešmykovaniu.

Povrchová úprava farby:

Stĺpikové rámy signálne modré RAL 5005 **s práškovým nástrekom**. Traverzový pár **vždy** antracitovo sivej farby RAL 7016 s **práškovou povrchovou úpravou**.

Upozornenie:

- **Na zabezpečenie stability regálov je pri pomere výšky k hĺbke väčšom ako 5:1 potrebné opatrenie proti nakloneniu.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Výška	2000 mm
-------	---------

Hĺbka	325 mm
Polica Šírka svetlý rozmer	900 mm
Počet políc	5
maximálne zaťaženie poľa	900 kg
Počet profilových rámov	2
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1000 mm
Dorazová lišta	áno
vhodné pre počet priečinkov	50
Šírka	1000 mm
Polica Šírka	946 mm
Polica Hĺbka	325 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	120 kg
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 325 mm
Druh produktu	Regál na šanóny

Príslušenstvo

Polica, pozinkovaná, s párom traverz	990430
Sada deliacich priečok5-dielne	990450