

**Prestrihávacie nožnice / nožnice na plech, Typ: 723031****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078102 723031
GTIN	4014586874661
Trieda položky	03F

Popis**Prevedenie:****Rezacie nožnice.**

- **Tvarovo stály rez.**
- **Otvorená vyvrtavacia hlava pre ten najlepší vzhľad rezu.**
- **Rýchlovýmenný systém QuickIN pre rýchlu výmenu noža bez nastavenia.**

Technický opis

Príkon	350 W
Šírka rezu	5 mm
Označenie výrobcu	BSS 1.6 CE
Hmotnosť	1,4 kg
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm ²	0,8 mm
Počet zdvihov	3800 min ⁻¹
Polomer najmenšieho oblúka	90 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Rýchlosť rezania	6 - 10 m/min
Dĺžka kábla	5 m

maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm ²	1,6 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Nožnice