



## Akumulátorová fréza na rúry, Typ: C12PC/0



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

**Akumulátorová kompaktná rezačka na rúry** s nehrdzavejúcou reznou hlavou. **Automatické prispôsobenie** k Ø rúry. **Rýchle rezy**, napr. medená rúra Ø 15 mm za menej ako 3 sekundy. Celková šírka 40 mm, minimálna vzdialenosť od steny 40 mm. Dodáva sa **bez akumulátora a nabíjačky**. Rezač potrebuje pre **medené rúry** Ø 12 – 28 mm.

#### Upozornenie:

Akumulátory nájdete od Č. 073814.

### Technický opis

Napätie akumulátora	12 V
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	1,5 kg
Označenie výrobcu	C12PC-0
Rozsah otáčok	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Zvláštnosť	LED
maximálny Ø rúry Med'	12 - 28 mm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Druh produktu	Rezačka na rúry

---

## Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C