

Garant**Špirálový vrták predĺžený HSS FS, bez povlaku, Ø DC h8: 25R2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	116720 25R2
GTIN	4045197035097
Trieda položky	11C

Popis**Prevedenie:**

Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

Špirály s plochými drážkami s veľkými priestormi na triesky; stabilné vďaka zosilnenej hrúbke jadra (bez rozširovania jadra).

≤ 16 mm Ø: Nitridované fazetky, lesklé drážky; > 16 mm Ø: Povrch so špeciálnou úpravou.

Stabilný špeciálny vrták **na mimoriadne hlboké otvory**. Do cca 15 × Ø na jeden ťah.

So zahrotením v tvare A.

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Technický opis

Dĺžka napínacích drážok L_c	365 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,25 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	2
Menovité -Ø D_c	25 mm
Tolerancia menovitého Ø	h8
Celková dĺžka L	555 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	3
Norma	DIN 1870 R2
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l_2	327,5 mm

Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Morse kužel
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Typ	FS
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		