



Nožnice na plech, Typ: 723241



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078111 723241
GTIN	4014586870069
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

- Pružný prestrihovač s vysokou ovládateľnosťou pre tenké plechy, trapézové plechy, vlnité plechy a profily.
- Veľmi priaznivé prevádzkové náklady vďaka dlhej životnosti raznice a matrice.
- Rýchlovýmenný systém QuickIN pre rýchlu výmenu raznice a matrice bez použitia nástroja.
- Smer práce je možné zmeniť bez použitia nástroja.
- Optimálna manipulovateľnosť aj za ťažkých pracovných podmienok na základe úzkej konštrukcie.
- Veľmi vhodné pre trapézové plechy s hrúbkou až 1,3 mm a hĺbkou žliabkovania až 85 mm.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073851 – 073858 alebo ako štartovaciu súpravu pod č. 073863 – 073867. Nabíjačky pod č. 073866.

Technický opis

maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm ²	0,6 mm
Označenie výrobcu	BLK 1.3TE
Šírka rezu	4 mm
Príkon	350 W
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm ²	1,3 mm

maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Rýchlosť rezania	2,3 m/min
Hmotnosť	1,8 kg
Polomer najmenšieho oblúka	30 mm
Počet zdvihov	1800 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Nožnice na plech