


Garant**Presný lúpací vrták do plechu HSS, Ø rezných hrán DC: 4-30,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118020 4-30,5
GTIN	4045197036452
Trieda položky	11C

Popis**Prevedenie:**

Vďaka ostrému hrotu vrtáka nie je potrebné žiadne predvrtanie. Zúžené rezné hrany a radiálne brúsený obvod na veľmi jemný rez. Zmena mierky v drážkach. Stopka s ďalšími tromi plochami.

Použitie:

Vrtanie bez hrán a stôp po chvení nástroja.

Oceľový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, neželezné kovy: 0,1 – 5mm, plasty do 10 mm.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	4 - 30,5 mm
Celková dĺžka	102 mm
Ø stopky	10 mm
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		