

**Garant****Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	114500 5
GTIN	4045197019950
Trieda položky	11B

**Popis****Prevedenie:****Zosilnené rozširovanie jadra.**

S ukazovateľom C.

**Odporúčanie:****Maximálna hĺbka vrtania:** $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ **Technický opis**

Počet rezných hrán Z	2
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/ot,
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	52 mm
Tolerancia menovitého Ø	h8
Ø stopky D <sub>s</sub>	5 mm
Celková dĺžka L	86 mm
Norma	DIN 338
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub>	44,5 mm
Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Valcová stopka
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	HSS E
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	37	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	31	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		